




# Jet CAM



## Schiuma attiva detartrante per pulizie di fondo

### Generalità

**JET CAM** è un disincrostante acido a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di articoli sanitari, pavimenti e pareti.

**JET CAM** elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso.

Utilizzato puro col flacone vaporizzatore **JET CAM** forma una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza colare via aumentando così il tempo di contatto e l'efficacia del prodotto.

**JET CAM** deodora la superficie diffondendo nell'ambiente un profumo gradevole. Lascia le superfici brillanti.

### Campi di applicazione

**JET CAM** si impiega per la pulizia di fondo e la disincrostazione di rubinetterie, servizi sanitari, docce, WC e orinatoi, lavelli, piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox.

**JET CAM** pulisce perfettamente le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti.

**LUCIDA, PROFUMA  
E IGIENIZZA  
RAPIDO  
ADATTO A SUPERFICI  
VERTICALI**

**Conforme ai C.A.M.:**

**requisiti dell'Allegato**

**B del Decreto 24 maggio**

**2012 del Ministero**

**dell'ambiente e della**

**tutela del territorio**

**e del mare.**

### Modalità d'impiego

**Disincrostazione a schiuma arredi sanitari, WC e orinatoi:** ruotare l'ugello dell'erogatore sulla posizione ON.

Spruzzare e lasciare agire la schiuma. Se necessario sfregare la superficie con una spugna abrasiva.

Risciacquare abbondantemente più volte con acqua. Dopo l'uso ruotare l'ugello dell'erogatore sulla posizione OFF.

**Lavaggio di fondo dei pavimenti con mop:** diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua).

**Attenzione:** un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e superfici smaltate o verniciate.



### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIZIONE</b>          | acidi organici, tensioattivi non ionici, coloranti, essenze profumate                                                                                    |
| <b>ASPETTO FISICO</b>        | liquido trasparente verde                                                                                                                                |
| <b>PROFUMO</b>               | profumato                                                                                                                                                |
| <b>PESO SPECIFICO</b>        | 1,04                                                                                                                                                     |
| <b>ATTIVO</b>                | 16 %                                                                                                                                                     |
| <b>pH tal quale</b>          | 0,5 ± 0,5                                                                                                                                                |
| <b>pH in soluzione d'uso</b> | 1,5 ± 0,5                                                                                                                                                |
| <b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>   | completa                                                                                                                                                 |
| <b>BIODEGRADABILITÀ</b>      | tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004 |

### Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).

### Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma  
o PVC



12 flaconi da 750 ml.  
con nebulizzatore  
4 canestri da 5 lt.

